

Garant**WNMG 080404, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252068 HB7210-1
GTIN	4062406059149
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080404 HB7210-1 Soort: HB7210-1
Spaanbreker: GM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,4 - 6,5 mm
Voeding f : 0,3 - 0,7 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,3 - 0,7 mm/omw,
Spaanbreker	GM
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7210-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Hoofdtoepassing	K
Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien