

Garant**DC.T 11T308, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T308 HB7210-1 Soort: HB7210-1
Spaanbreker: GM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HB7210-1
Snedecondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm

Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	GM
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	K
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien