



Gewapende PU-slang, blauw, Lengte 25 m, Slang binnen-Ø (nominale maat): 11mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	080221 11
GTIN	7391390094667
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-slang. Uitstekend bestand tegen olie, oplosmiddelen en niet-waterige oplossingen. Werkdruk 16 bar.

Slang verstevigd met polyestervezel. Temperatuurbereik -15 °C tot 60 °C.

Technische beschrijving

Maximale werkdruk	16 bar
Slanglengte	25 m
Materiaal	Gewapende PU-slang
Slang binnen-Ø (nominale maat)	11 mm
Slang buiten-Ø	16 mm
Kleur	blauw
Productnaamattribuut	Lengte 25 m
Producttype	Slang

Accessoires

Veiligheidskoppeling Stream-Line Slangaansluiting binnen-
Ø (nominale maat) 11 mm

080297 11