

**CNMG 120404, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250102 CA025P
GTIN	4960664857180
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120404 CA025P Soort: CA025P  
Spaanbreker: PQ  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 105 - 435 m/min

**Technische beschrijving**

Soort	CA025P
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	PQ
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	105 - 435 m/min
Voeding $f$	0,13 - 0,4 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien