

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M14X0,75

Bestelgegevens

Bestelnummer	130015 M14X0,75
GTIN	4062406019006
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	35 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Draadspoed	0,75 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX

Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Schacht-Ø D _s	11 mm
Kerngat-Ø	13,25 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	14 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M14×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap