

**CNMG 120416, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250373 CA025P
GTIN	4960664863662
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120416 CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: PH
 Snijdiepte a_p : 1 - 10 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	CA025P
Spaanbreker	PH

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Hoekradius	1,6 mm
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien