

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M1,4X0,2**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M1,4X0,2
GTIN	4062406018184
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	2
Schroefdraad-Ø	1,4 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G

Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draaddiepte	3,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Kerngat-Ø	1,2 mm
Totale lengte L	40 mm
Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	2
Draadspoed	0,2 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M1,4×0,2
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap