


**CNMG 160616, Soort: CA025P**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250378 CA025P
GTIN	4960664863693
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 160616 CA025P Soort: CA025P  
 Spaanbreker: PH  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 10 mm  
 Voeding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA025P
Spaanbreker	PH
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	1 - 10 mm
Hoekradius	1,6 mm
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 160616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien