


**CNMM 160612, Soort: CA025P**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250497 CA025P
GTIN	4960664863785
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMM 160612 CA025P Soort: CA025P  
 Spaanbreker: PX  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 11 mm  
 Voeding  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	CA025P
Voeding $f$	0,25 - 0,9 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Snijdiepte $a_p$	1 - 11 mm
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	PX

Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	1,2 mm
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMM 160612
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien