

**CNMM 160616, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250498 CA025P
GTIN	4960664863792
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 160616 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: PX
Snijdiepte a_p : 1 - 11 mm
Voeding f : 0,25 - 0,9 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PX
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Soort	CA025P
Hoekradius	1,6 mm
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMM 160616
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien