


DNMG 150604, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	250696 CA025P
GTIN	4960664857395
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150604 CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: PQ
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 105 - 435 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	PQ
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snijmateriaal	HM
Soort	CA025P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 435 m/min
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien