

**DNMG 150616, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250894 CA025P
GTIN	4960664864447
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150616 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: PH
Snijdiepte a_p : 1 - 5 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,6 mm
Spaanbreker	PH
Soort	CA025P

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	DNMG 150616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien