

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M11X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M11X1,5
GTIN	4062406018832
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	27,5 mm
Totale lengte L	110 mm
Draadspoed	1,5 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	11 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	9,5 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX

Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draadsoort	M
Draadafmeting	M11×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap