

**SNMG 120408, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 251356 CA025P |
| GTIN | 4960664864782 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Hoofdtoepassing | P |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Vorbewerken |
| Soort | CA025P |
| Snijmateriaal | HM |
| Spaanbreker | PH |
| Snedecondities | licht onderbroken |
| Voeding f | 0,25 - 0,8 mm/omw, |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 70 - 420 m/min |
| Snijdiepte a_p | 1 - 10 mm |
| Coating | CVD |
| ISO-code wisselplaat | SNMG 120408 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Aantal wisselingen/snijanten | 8 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |