

**TNMG 160408, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251474 CA025P
GTIN	4960664857609
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

TNMG 160408 CA025P Soort: CA025P  
Spaanbreker: PQ  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 105 - 435 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	PQ
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding $f$	0,13 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	105 - 435 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	CA025P
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien