

**TNMG 160404, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251582 CA025P
GTIN	4960664865147
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 4,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	PS
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA025P
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404

Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien