

**VNMG 160404, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 251752 CA025P |
| GTIN | 4960664857715 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Soort | CA025P |
| Snijmateriaal | HM |
| Snedecoördinaten | licht onderbroken |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 105 - 435 m/min |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Voeding f | 0,13 - 0,4 mm/omw, |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Spaanbreker | PQ |
| Hoofdtoepassing | P |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Coating | CVD |
| ISO-code wisselplaat | VNMG 160404 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |