

**WNMG 080404, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252012 CA025P
GTIN	4960664865802
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Soort	CA025P
Voeding f	0,07 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	HQ
Hoofdtoepassing	P
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404

Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien