

**WNMG 080408, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080408 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: HQ
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,07 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Soort	CA025P
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	HQ
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Voeding f	0,07 - 0,3 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijkmanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien