

**CNMG 120404, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120404 PR005S Soort: PR005S
Spaanbreker: MU
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	MU
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Soort	PR005S

Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Hoofdtoepassing	S
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien