

**CNMG 120408, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120408 PR005S Soort: PR005S
Spaanbreker: MU
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	S
Snedecondities	continu
Soort	PR005S
Spaanbreker	MU
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snikanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien