

**CNMG 120408, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250212 PR015S
GTIN	4960664837168
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120408 PR015S Soort: PR015S
Spaanbreker: MU
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,18 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	PR015S
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	S
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Spaanbreker	MU
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien