

**DNMG 150604, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250696 PR005S
GTIN	4960664836574
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DNMG 150604 PR005S Soort: PR005S  
Spaanbreker: MQ  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	MQ
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedeccondities	continu
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	S

Soort	PR005S
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,03 - 0,12 mm/omw,
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien