


**DNMG 150608, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250797 PR015S
GTIN	4960664837366
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DNMG 150608 PR015S Soort: PR015S  
Spaanbreker: MU  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	PR015S
Hoofdtoepassing	S
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Spaanbreker	MU

Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien