

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M13X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M13X0,75
GTIN	4062406018931
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	110 mm
Draadspoed	0,75 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	11 mm
Schroefdraad-Ø	13 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draaddiepte	32,5 mm
Kerngat-Ø	12,25 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M13×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap