


**SNMG 120408, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251164 PR015S
GTIN	4960664837380
Artikelklasse	25E

Omschrijving

SNMG 120408 PR015S Hoekradius: 0,8 mm
Soort: PR015S
Spaanbreker: MQ
Snijdiepte a_p : 0,4 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,18 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Hoofdtoepassing	S
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Soort	PR015S
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min

Spaanbreker	MQ
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien