

**TNMG 160404, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251582 PR015S
GTIN	4960664837502
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Soort	PR015S
Snijdiepte a_p	0,5 - 3,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoofdtoepassing	S
Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	MU
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404

Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien