

**TNMG 160404, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251582 PR005S
GTIN	4960664836741
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Hoofdtoepassing	S
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 3,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Soort	PR005S
Spaanbreker	MU
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404

Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien