

**WNMG 080404, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252012 PR015S
GTIN	4960664837595
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snedecoördinaten	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Hoofdtoepassing	S
Soort	PR015S
Spaanbreker	MQ
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404

Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien