


**WNMG 080408, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252014 PR005S
GTIN	4960664836840
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080408 PR005S Soort: PR005S
Spaanbreker: MQ
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,13 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,03 - 0,13 mm/omw,
Spaanbreker	MQ
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	S
Snijmateriaal	HM
Snedecndities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min

Hoekradius	0,8 mm
Soort	PR005S
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijkmanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien