

**VNMG 160404, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251752 PR015S
GTIN	4960664837526
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Snij snelheid v _c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a _p	0,2 - 1,5 mm
Soort	PR015S
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	MQ
Hoofdtoepassing	S
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien