


VNMG 160408, Soort: PR005S

Bestelgegevens

Bestelnummer	251824 PR005S
GTIN	4960664836826
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VNMG 160408 PR005S Soort: PR005S
 Spaanbreker: MU
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	S
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Spaanbreker	MU
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM

Soort	PR005S
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snedeccondities	continu
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien