

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M3,5X0,35

Bestelgegevens

Bestelnummer	130015 M3,5X0,35
GTIN	4062406018412
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Totale lengte L	56 mm
Schroefdraad-Ø	3,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Schacht-Ø D _s	4 mm
Kerngat-Ø	3,15 mm
Draadspoed	0,35 mm
Draaddiepte	8,75 mm
Schacht-vierkant □	3 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M3,5×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap