


VNMG 160408, Soort: PR015S

Bestelgegevens

Bestelnummer	251824 PR015S
GTIN	4960664837588
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VNMG 160408 PR015S Soort: PR015S
 Spaanbreker: MU
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,18 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	MU
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijmateriaal	HM

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	PR015S
Hoofdtoepassing	S
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien