


WNMG 080408, Soort: PR015S

Bestelgegevens

Bestelnummer	252014 PR015S
GTIN	4960664837601
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080408 PR015S Soort: PR015S
 Spaanbreker: MQ
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,18 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Spaanbreker	MQ
Snededcondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Hoofdtoepassing	S
Snijmateriaal	HM

Soort	PR015S
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien