



**WN.G 080404, Soort: PR005S**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	252112 PR005S
GTIN	4960664836888
Artikelklasse	25E

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Soort	PR005S
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Spaanbreker	MU
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding $f$	0,05 - 0,15 mm/omw,
Hoofdtoepassing	S
Snedeccondities	continu
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404

Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien