



**WN.G 080408, Soort: PR015S**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	252114 PR015S
GTIN	4960664837656
Artikelklasse	25E

## Omschrijving

WN.G 080408 PR015S Soort: PR015S  
 Spaanbreker: MU  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	MU
Hoekradius	0,8 mm
Soort	PR015S
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Hoofdtoepassing	S
Snedecndities	licht onderbroken

Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Snijmateriaal	HM
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien