


CCGT 030102, Soort: PR1535

Bestelgegevens

Bestelnummer	260041 PR1535
GTIN	4960664871551
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCGT 030102 PR1535 Soort: PR1535
 Spaanbreker: MFP-PF
 Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,2 mm
 Voeding f : 0,02 - 0,1 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 160 m/min
 Snijnsnelheid v_c Neventoepassing: 40 - 60 m/min

Technische beschrijving

Soort	PR1535
Neventoepassing	S
Snedecndities	continu
Snijnsnelheid v_c Neventoepassing	40 - 60 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 160 m/min

Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,02 - 0,1 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	MFP-PF
Coating	Megacoat Nano
ISO-code wisselplaat	CCGT 030102
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien