

**Garant**
**Hoekfrees 90°, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/2XL mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	215801 25/2XL
GTIN	4062406060046
Artikelklasse	210

## Omschrijving

### Toepassing:

**universeel gebruik in alle materialen.**

- **hoek- en spiebaanfreesen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoidaal frezen, omtrekfreesen.**

### Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

- **Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).**

Afkoppellengte  $L_1$ : 28 mm

Totale lengte  $L_{\text{totaal}}$ : 220 mm

Schacht-Ø  $D_s$  h6: 20 mm

geschikte wisselplaat: AP.. 1003..

Wisselplaatschroevenset: 219814 (8IP; 1,2Nm)

## Technische beschrijving

Schacht-Ø $D_s$ h6	20 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Aantal snijkanten Z	2
Snijkant-Ø $D_c$	25 mm
Afkoppellengte $L_1$	28 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	220 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2Nm)

Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Wisselplaatfrezen