

**TNMG 160404, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251472 PR015S
GTIN	4960664837458
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Soort	PR015S
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	S
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	MQ
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien