

Garant**Vlakfrees 45° rechtssnijdend, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 160/7mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	214200 160/7
GTIN	4045197702364
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken. Technisch beperkt **zonder inwendige koeling**.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SE.. 1204..
Opnameboring-Ø	40 mm
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Snijkant-Ø D_c	160 mm
Maximale buiten-Ø D_{max}	173 mm
Aantal snijkanten Z	7

Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
Wisselplaatschroevenset10-delig	219800