

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M4,5X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M4,5X0,35
GTIN	4062406018474
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	11,25 mm
Kerngat-Ø	4,15 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	70 mm
Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	4,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,35 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M4,5×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap