

Garant**Werkplaatsschuifmaat met fijninstelling, Meetbereik: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415090 500
GTIN	4062406065218
Artikelklasse	40Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal voor eenvoudige aflezing bij binnen- en buitenmetingen. Directe aflezing van de binnenmaat door extra schaalverdeling. Met fijninstelling. Met vastzetschroef. Maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.

Technische beschrijving

Beklengte	150 mm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	A1
Verdeling	1/20 mm
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Meetbereik	0 - 500 mm
Norm	ISO 13385
Meetafwijking E MPE	± 0,07 mm
Fijninstelling	ja
Meetpunten	ja
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500