

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M32X2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M32X2
GTIN	4062406020460
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspeed: 2 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 25 mm
Schacht-vierkant □: 20 mm
Kerngat-Ø: 30 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	32 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadspeed	2 mm
Norm	DIN 376
Draaddiepte	80 mm
Kerngat-Ø	30 mm

Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	20 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D _s	25 mm
Totale lengte L	180 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M32×2
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap