

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M45X1,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130015 M45X1,5
GTIN	4062406021337
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	29 mm
Draaddiepte	112,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	45 mm
Kerngat-Ø	43,5 mm
Totale lengte L	220 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	36 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Draadspoed	1,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M45×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap