

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M9X1**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M9X1
GTIN	4062406018702
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: MF  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 371  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 1 mm  
 Totale lengte L: 90 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
 Schacht-vierkant □: 7 mm  
 Kerngat-Ø: 8 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	9 mm
Norm	DIN 371
Draaddiepte	22,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Kerngat-Ø	8 mm
Aantal snijkanten Z	3

Schacht-vierkant □	7 mm
Draadspoed	1 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	90 mm
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M9×1
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap