

Garant**DCGT 04T002, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	AF
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,6 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HU7315-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Hoofdtoepassing	N
Coating	ongecoat

ISO-code wisselplaat	DCGT 04T002
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien