

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M11X0,35

Bestelgegevens

Bestelnummer	130016 M11X0,35
GTIN	4062406022372
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	0,35 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	10,65 mm
Totale lengte L	110 mm
Draaddiepte	27,5 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	9 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	11 mm
Norm	DIN 376
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M11×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap