

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M2X0,4

Bestelgegevens

Bestelnummer	130016 M2X0,4
GTIN	4062406021894
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 91 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: M
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 0,4 mm
 Totale lengte L: 45 mm
 Schacht-Ø D_s: 2,8 mm
 Schacht-vierkant □: 2,1 mm
 Kerngat-Ø: 1,6 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	2 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	1,6 mm
Draadspoed	0,4 mm
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Totale lengte L	45 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	5 mm
Norm	DIN 371
Draadsoort	M
Draadafmeting	M2×0,4
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap