

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M1,8X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130016 M1,8X0,35
GTIN	4062406021856
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: M
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspoed: 0,35 mm
Totale lengte L: 40 mm
Schacht-Ø D_s: 2,5 mm
Schacht-vierkant □: 2,1 mm
Kerngat-Ø: 1,45 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	2
Aantal snijkanten Z	2
Kerngat-Ø	1,45 mm
Draaddiepte	4,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	40 mm

Norm	DIN 371
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	1,8 mm
Draadspoed	0,35 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M1,8×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap